

# PHILIPS

Wincel taklampa 24  
W

Taklampor

2 700–6 500 K

Vit

Dimbar; Fjärrkontroll



8720169196117



## Ställ in önskad atmosfär med enkelhet

Med bara några enkla klick på fjärrkontrollen ger Philips LED allt-i-ett taklampa dig den ultimata flexibiliteten och bekvämligheten för att enkelt anpassa dina ljusinställningar. Bekvämt ljus som är lätt för dina ögon. Skapa önskade atmosfärer med ljus som känner till dina behov.

### Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

### Styrning

- Inställbar – från varmvitt till kallt dagsljus
- Inställning av ljusstyrkan med minnesfunktion
- 4 förprogrammerade ljusscener
- Fjärrkontroll ger dig enkel styrning av ljusinställningar inom 10 m.
- Fjärrkontroll för väggmontering

# Funktioner

## Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till

ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

## Inställbar – från varmvitt till kallt dagsljus

Med inställbar belysning kan du ändra färg på ljuset efter humör eller aktivitet. Varmvitt är idealiskt för avkoppling, kallt dagsljus för uppfriskande fokus.

## Inställning av ljusstyrkan med minnesfunktion

Memorerar de specifika nivåer på ljusstyrkan som du föredrar.

## 4 förprogrammerade ljusscener

Njut av olika stämningsslägen med förprogrammerade ljusscener för varje tillfälle.

## Fjärrkontroll ger dig enkel styrning av ljusinställningar inom 10 m.

Tänd och släck belysningen eller ändra ljusstyrka och färg på upp till 10 m avstånd med denna fjärrkontroll.

## Fjärrkontroll för väggmontering

Med det medföljande fästet kan du montera din fjärrkontroll där du behöver en extra strömbrytare – inga kablar behövs.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, Fjärrkontroll

## Övriga egenskaper

- Ström: 210 mA
- Effektivitet: 104 lm/W

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5

#### Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,8 kg
- Höjd: 7 cm
- Längd: 39,5 cm
- Bredd: 39,5 cm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 395 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2500
- Ljusfärg: 2700-6500
- Nätström: AC 220-240
- Dimbar armatur: Trådlös dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169196117
- Nettovikt: 0,79 kg
- Bruttovikt: 1,44 kg
- Höjd: 9,6 cm
- Längd: 47,8 cm
- Bredd: 48,5 cm



Publiceringsdatum:  
2025-03-04  
Version: 0.369

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)