

# PHILIPS

Lightstrip 5 m RGB

Lightstrips

RGB

Vit

Dimbar;RGB

8720169309869



## Överlägsen ljuskvalitet och design

Ändra atmosfären för att passa det aktuella tillfället.

### Omgivningsljuseffekt

- Läge med stämningsbelysning

# Funktioner

## Läge med stämningsbelysning

Skapa en mysig, intim atmosfär med stämningsbelysning.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 120 °
- Färgåtergivningsindex: -
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Dimbar, RGB-färger

## Övriga egenskaper

- Ström: 70 mA

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.78

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,24 kg
- Höjd: 0,15 cm
- Längd: 500 cm
- Bredd: 1 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Ljuskategori: RGB
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Nettovikt: 0,24 kg
- Bruttovikt: 0,33 kg
- Höjd: 20,7 cm
- Längd: 16,6 cm
- Bredd: 6,6 cm



Publiceringsdatum:  
2025-02-14  
Version: 0.117

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)