

PHILIPS

Filamentljuskälla
bärnstengul 50 W ST64
E27

LED

2 200–2 700 K


640 lm

15 000 tim.

Dimring



8720169323452



Gjord för att synas

Den nya Deco-serien förändrar ditt hem med en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och en smidig, minimalistisk ljusupplevelse.

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Dimbar: Endast med särskilda dimrar
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 14 cm
- Bredd: 6,4 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 330 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Nominellt ljusflöde: 640 lm

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 91 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169323452
- EOC: 872016932345200
- Produkttitel: LED 50W ST64 E27 AMBER WGD SP

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0,7
- Spänning: AC 230 V
- Wattstyrka: 7 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 14 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1902861

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169323452
- Nettovikt: 0,04 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 17,7 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-03-11
Version: 0.171

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com