

PHILIPS

Napajalni steber
Rock

myGarden

Dodatna zunanja ozemljitev

Nerjavno jeklo

Vodoodporna



17108/47/16



Več svetlobe na prostem

Omrežno vtičnico za uporabo na prostem enostavno namestite. Omogoča dovolj energije za cel vrt, zato pri zadrževanju na prostem niste omejeni.

Zasnovano za vrt

- IP44 – odporno na vremenske pogoje
- Varna in enostavna namestitev
- Zagotovite si dodatno napajanje na vrtu

Značilnosti

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Philipsov zunanji napajalni steber je zasnovan za vlažna zunanja okolja. Prestal je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta


zunanji napajalni steber ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode in je idealen za splošno zunanjo uporabo.

Varna in enostavna namestitvev



Ta zunanji napajalni steber Philips je zasnovan za enostavno namestitvev. Priložena so jasna navodila, kam lahko izdelek namestite, in uporabne informacije o oznakah IP za vodoodpornost.

Dodatno napajanje



S tem ločenim napajalnim stebrom lahko enostavno zagotovite dodatno napajanje na vrtu.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Nerjavno jeklo
- Material: Nerjaveče jeklo
- Barva ohišja: Nerjavno jeklo

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Dodatki
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,937 kg
- Višina: 23 cm
- Dolžina: 7,0 cm
- Širina: 7,0 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zaščitna koda pred vdorom: IP44 | žična zaščita, odporno na škropljenje
- Zaščitni razred IEC: Varnostni razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718291455394
- Neto teža: 0,94 kg
- Bruto teža: 1,05 kg
- Višina: 24,5 cm
- Dolžina: 7,9 cm
- Širina: 9,7 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.379

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com