

# PHILIPS

Stropna svetilka  
Canaval 18 W

Stropne svetilke

4000 K

Bela

Možnost zatemnitve;  
SceneSwitch



32809/31/P3



## En nosilec, vaše stikalo, tri nastavitve osvetlitve

Stropna LED-svetilka Philips Canaval je klasična bela svetilka, ki se ujema z vsakim prostorom in zagotavlja energijsko učinkovito, visokokakovostno in dolgotrajno osvetlitev. S stopenjskim zatemnjevanjem izberite želeno svetlost za različna razpoloženja v svojem domu.

### **Enostavna uporaba**

- Gladka površina za preprosto čiščenje

### **Svetlobni učinek**

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

### **Varčne svetlobne rešitve**

- Dolga življenjska doba do 15 let

### **Napredna LED-osvetlitev**

- Visoka svetilnost

### **Varčevanje z energijo**

- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
- 80 % manjša poraba energije

### **Tri nastavitve svetlobe**

- Spremenite vzdušje s pritiskom obstoječega stikala

# Značilnosti

## Enostavno vzdrževanje



## Enakomerna porazdelitev svetlobe



## Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 15.000 ur (kar je enako 15 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

## Visoka svetilnost

Visokokakovostna svetilka z visoko svetilnostjo. Snop pada pod kotom 40° – popoln kot za reflektorsko svetlobo.

## Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

## 80 % manjša poraba energije



Do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s standardnimi svetlobnimi viri z žarilno nitko.

## SceneSwitch s tremi nastavitvami svetlobe

Zatemnite svetila brez uporabe zatemnilnega stikala s spremembo svetlobe SceneSwitch. Enostavno preklaplajte med tremi ravnmi svetlosti z obstoječim stikalom.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

**Trpežnost**

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

**Specifikacije okolja**

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

**Z dodatno funkcijo/nastavkom**

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

**Svetlobne značilnosti**

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

**Razno**

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, SceneSwitch

**Druge značilnosti**

- Tok v sijalki: 150 mA
- Učinkovitost: 116 lm/W

**Dimenzije in teža izdelka**

- Neto teža: 0,66 kg
- Višina: 6,7 cm
- Dolžina: 35 cm
- Širina: 35 cm

**Vzdrževanje**

- Garancija: 5 let

**Tehnične specifikacije**

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 350 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2100
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169278
- Neto teža: 0,66 kg
- Bruto teža: 0,97 kg
- Višina: 38,6 cm
- Dolžina: 7,2 cm
- Širina: 38,5 cm



Datum izdaje: 2024-11-22  
Različica: 0.842

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)