

PHILIPS

Prenosné svetidlo
Mirror Light

Prenosné svetidlá

5 000/4 000/3 000 K

Ružová

Možnosť stmievania

8719514420458



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Vďaka robustnému dizajnu a optimálnemu výkonu je stolové svetidlo Philips LED Performance ideálnym svetidlom, ktoré prinesie kvalitu a jas do každého domáceho priestoru. Komfortné svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam.

Svetelný efekt

- SceneSwitch – zmena farby

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Postupné stmievanie

Hlavné prvky

SceneSwitch – zmena farby

Zmeny farby SceneSwitch vám umožňujú zmeniť celkovú náladu priestoru vo vašej domácnosti. Studené denné svetlo pomôže vášmu sústredeniu, chladné biele svetlo zvýši vašu produktivitu a teplé biele svetlo je ideálne na relax. V skratke, zákazníci môžu prispôsobiť svetlo vo svojej domácnosti svojim každodenným aktivitám.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od

spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Postupné stmievanie

Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia svetla a vytvorte tak tú správnu atmosféru.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Ružová
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 95

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spáľňa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prenosné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 900 mA
- Účinnosť: 17 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,74 kg
- Výška: 28,2 cm
- Dĺžka: 19,5 cm
- Šírka: 8,8 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 60
- Farba svetla: 5000/4000/3000
- Napájanie zo siete: 5 V
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 4.5

- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda III

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514420458
- Netto hmotnosť: 0,74 kg
- Brutto hmotnosť: 1,14 kg
- Výška: 31,7 cm
- Dĺžka: 9,8 cm
- Šírka: 22,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003194907



Dátum vydania:
2024-07-25
Verzia: 0.483

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.