

# PHILIPS

หลอดประหยัดไฟแบบ  
ตะเกียบ

Essential

11 วัตต์ (60 วัตต์)

ขั้ว E27

โคมแสงสีขาว

8718291243366



## คุ้มค่า คุ้มราคา

หลอดไฟ Philips Essential คุ้มค่า คุ้มราคา ช่วยคุณประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไส้แบบเก่าได้ถึง 80% คุณจึงสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ในราคาพอดีๆ ด้วยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

### ทางเลือกที่คงทน

- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ประหยัดไฟตั้งแต่การเปิดสวิตช์ครั้งแรก

### แสงสว่างที่คุณวางใจ

- เชื่อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

### เพื่อความสว่างสูงเป็นพิเศษ

- ความสว่างที่ประหยัดไฟ

# ไฮไลท์

## ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หลอดประหยัดไฟช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานในบ้านของคุณ จึงไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อต่างฝ่ายร่วมมือกัน เราจึงสามารถสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

## ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หลอดประหยัดไฟ Philips ทุกรุ่นประหยัดไฟ นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรก ตลอดอายุการใช้งานของหลอดไฟมีการใช้ไฟเป็นกิโลวัตต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของโคมไฟและเทคโนโลยี

## สว่างเป็นพิเศษ

โดยปกติแล้วความสว่างที่เพิ่มขึ้นต้องใช้พลังงานมากขึ้น และค่าไฟก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน หลอดประหยัดไฟของ Philips สามารถให้แสงเอาต์พุตเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษโดยไม่เพิ่มการใช้พลังงาน

## เชื่อมั่นได้ในคุณภาพ

Philips มุ่งเน้นที่จะรักษาประสิทธิภาพของหลอดไฟ คุณจึงเชื่อมั่นได้ในรายละเอียดที่แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ อายุการใช้งานและจำนวนวัตต์ที่เทียบเท่ากับหลอดไส้

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: Stick
- ซ็อก: E27
- CRI/แสงได้: ไม่มี

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 138 mm
- ความกว้าง: 41 mm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 8 ปี
- อายุการใช้งานสั้น: 8,000 ชั่วโมง

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสว่างสบายตา
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 620 lm

## การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 11 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718291243366
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
- ความสูง: 14.1 cm
- ความยาว: 4.3 cm
- ความกว้าง: 4.3 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929689318802



วันที่ออก: 2024-06-15  
เวอร์ชัน: 0.400

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)