

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

1200 มม.

4000K

ขั้ว G13

8718699668341



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการ ทำงาน LED ที่ทนทานและ ให้คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

การปรับเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ของ Philips เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการแทนที่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณด้วยเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลอด LED ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T8
- ช่อง: G13
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรี่แสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 121.2 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: กระจก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 240 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1800 lm
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699668341
- EOC: 871869966834100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: Ecofit LEDtube 1200mm 18W 740 T8 AP C G

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 18 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 36 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 121.2 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699668341
- น้ำหนักสุทธิ: 0.22 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.29 kg
- ความสูง: 2.8 cm
- ความยาว: 125.2 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002041908



วันที่ออก: 2024-06-15
เวอร์ชัน: 0.174

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com