

PHILIPS

เบรกเกอร์นิรภัย

ตัวตัดวงจร

LeafStyle

โพลีคาร์บอเนต

สีดำด้าน



8718699752361



เบรกเกอร์นิรภัยคุณภาพสูงที่ ออกแบบมาเพื่อปกป้อง ครอบครัวของคุณ

Philips LeafStyle มีเบรกเกอร์นิรภัยคุณภาพสูงเพื่อปกป้องครอบครัวของคุณ

ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

มืออาชีพ

- มีอาชีพในการปกป้องบ้านของคุณ

ความปลอดภัยและความทนทาน

- สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS และ IEC
- ประสิทธิภาพสูงการหน่วงความแรงสูง
- หน้าสัมผัสทำจากเงินและแถบทองแดงหลายชั้น
- ระบบคุณภาพที่แข็งแกร่ง

ไฮไลท์

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

สามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 4,000 ครั้ง

มีอาชีพในการปกป้องบ้านของคุณ

มุ่งเน้นที่การปกป้องในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบ้านปลอดภัย

สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS และ IEC

มาตรฐานความปลอดภัยภายในที่เข้มงวดตามมาตรฐาน JIS และ IEC

ประสิทธิภาพสูงการหน่วงความแรงสูง

บ้านที่สร้างจากเบคเคลไลท์ ด้วยประสิทธิภาพสูงการหน่วงความแรงสูง

หน้าสัมผัสทำจากเงินและแถบทองแดงหลายชั้น

การออกแบบที่ทนทานด้วยหน้าสัมผัสทำจากเงินและแถบทองแดงหลายชั้น

ระบบคุณภาพที่แข็งแกร่ง

ระบบคุณภาพที่แข็งแกร่งที่ช่วยรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ดำ
- วัสดุ: เบคเคลไลท์
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 37 cm
- ขั้วการเชื่อมต่อ: Saddle

ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 4,000

ปฏิกิริยาโต้ตอบ

- กระแส (A): 15

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 220 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 7 cm
- ความกว้าง: 3.2 cm
- ความลึก: 5.2 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50 Hz
- จำนวนเสา: 1 เสาพร้อมนิวทรัล



วันที่ออก: 2025-02-27
เวอร์ชัน: 0.334

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com