

PHILIPS


กริ่งหน้าประตู

อุปกรณ์เดินสายไฟอื่นๆ

LeafStyle

Metallica

8718699756277



สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

ความสะดวก

- สงเสียงได้ดังชัดเจน

ความปลอดภัยและความทนทาน

- PC คุณภาพสูง
- ความปลอดภัยและความทนทาน

ไฮไลท์

ส่งเสียงได้ดังชัดเจน

การส่งเสียงออกที่ดีขึ้นที่ประมาณ 100dB

PC คุณภาพสูง

PC คุณภาพสูงสำหรับฝ้าและฐาน

ความปลอดภัยและความทนทาน

1. PC คุณภาพสูงสำหรับฝ้าและฐาน 2. มีการใช้ชั้นส่วนโลหะหลักด้วยฟอสฟอไรบรอนซ์หนา 0.6 มม. 3. ผ่านมาตรฐาน IEC และสอดคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: PC

ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 10,000

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 220 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 4.2 cm
- ความยาว: 9.9 cm
- ความกว้าง: 16.4 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699756277
- น้ำหนักสุทธิ: 0.3 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.34 kg
- ความสูง: 4.2 cm
- ความยาว: 9.9 cm
- ความกว้าง: 16.4 cm



วันที่ออก: 2025-02-27
เวอร์ชัน: 0.332

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com