

# PHILIPS

ช่อง 2P+E US-EU

สวิตช์และช่อง


LeafStyle

โพลีคาร์บอเนต

สีขาว

ชุด

8718699756482



## สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

### ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

### ความปลอดภัยและความทนทาน

- การป้องกันด้วยที่ปิด
- ความปลอดภัยและความทนทาน

### ใช้งานง่าย

- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน

### การออกแบบสมัยใหม่

- การออกแบบสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ใช้งาน แต่ยังเป็นของตกแต่งได้ด้วย

# ไฮไลท์

## อายุการใช้งานที่ยาวนาน

สวิตช์สามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 40,000 ครั้ง ซ็อกสามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 5,000 ครั้ง

## การป้องกันด้วยที่ปิด

การออกแบบที่ปิดสำหรับช่องโดยส่วนใหญ่เพื่อป้องกันเด็ก

## ความปลอดภัยและความทนทาน

1. PC คุณภาพสูงสำหรับฝาและฐาน 2. มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะหลักด้วยฟอสฟอริบรอนซ์หนา 0.6 มม. 3. ผ่านมาตรฐาน IEC และสอตคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

## ใช้งานง่าย

1. ความสูงของโมดูลที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้น 2. เทอร์มินัลที่ติดตั้งได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สกรู

## การออกแบบสมัยใหม่

1. การออกแบบของเรามีแรงบันดาลใจจากเส้นโค้งตามธรรมชาติของใบไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นการตกแต่งศิลปะสำหรับบ้านของคุณ 2. สีคลาสสิกสองสี -- สีขาวและสีดำเมทัลลิกที่เข้ากับหลากหลายสไตล์ของบ้าน

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: PC
- โมดูล/Gang: 1 โมดูล
- ประเภทช่อง/ขั้วต่อ: 2 ขา + E
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 34 cm

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 5,000

## ปฏิกิริยาโต้ตอบ

- กระแส (A): 16

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย TISI

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งรวดเร็ว
- ประเภทไฟแสดงสถานะ: ไม่มีไฟแสดงสถานะ

## กำลังไฟ

- ประเภทโหนดไฟฟ้า: โหนดต้านทาน

## การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 250 V

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 12 cm
- ความกว้าง: 7 cm
- ความลึก: 2.92 cm

## บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699756482
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 2.9 cm
- ความยาว: 12 cm
- ความกว้าง: 7 cm



วันที่ออก: 2025-02-27  
เวอร์ชัน: 0.334

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)