

PHILIPS

1 Pole MCB

ตัวตัดวงจร

LeafStyle

สีดำ

พลาสติก

8719514453425



ผลิตภัณฑ์ Philips MCB เพิ่มการปกป้องและความ ปลอดภัยให้กับบ้านของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ใช้งานง่าย

- เดินสายง่าย

ความปลอดภัย

- มีอาชีพในการปกป้อง MCB บ้านของคุณ
- ความจุที่ทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรสูง 6kA

ความทนทาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ไฮไลต์

เดินสายง่าย

ขั้วต่อขนาดใหญ่พร้อมการออกแบบการป้องกัน การเดินสายผิดพลาด

มีอาซีพีในการปกป้อง MCB บ้านของคุณ

มุ่งเน้นที่การป้องกันการไหลเกินและไฟฟ้า ลัดวงจร เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบ้านจะปลอดภัย

ความจุที่ทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรสูง 6kA

สามารถทนทานต่อการลัดวงจรเมื่อไฟฟ้า ลัดวงจร 6kA

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

รอบเครื่องกล 20k; รอบไฟฟ้า 10k

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ดำ
- วัสดุ: พลาสติก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 7.6 cm
- ขั้วการเชื่อมต่อ: Saddle

ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 20,000
- ความทนทานไฟฟ้า: 10,000 cycles

ปฏิกิริยาตัดต่อ

- กระแส (A): 32

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย CE

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ปลั๊กอิน
- เทคโนโลยี Trip Unit: เครื่องกลไฟฟ้า

กำลังไฟ

- ประเภทโหลดไฟฟ้า: โหลดต้านทาน, โหลดเหนี่ยวนำ, โหลดคาปาซิทีฟ

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 8.15 cm
- ความกว้าง: 1.9 cm
- ความลึก: 8.4 cm

ค่าที่กำหนด

- เทคโนโลยี Residual Current Tripping: 2,000 In

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- ระดับการป้องกัน: คลาส III
- จำนวนเสา: 1 เสา
- ระดับฉนวนไฟฟ้า: Class III
- พิกัดการทนกระแสลัดวงจร: 6 A
- การทนต่อกระแสลัดวงจรในระยะเวลาสั้นๆ: 160-160 A
- คลาสการจำกัดพลังงาน: คลาส III
- พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด: 6 kA
- ประเภท Curve: C Curve
- Breaking และ Making Capacity: 9 cycles
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์: 4,000 mV
- แรงดันไฟฟ้าฉนวน: 500 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514453425
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- ความสูง: 8.4 cm
- ความยาว: 8.2 cm
- ความกว้าง: 1.9 cm



วันที่ออก: 2025-02-13
เวอร์ชัน: 0.64

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com