

PHILIPS

Stratosphere Duvar
Lambası 4,5 W

myGarden

4000 K

Antrasit

Su Geçirmez



17354/93/P3



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Antrasit gri Philips Stratosphere LED dış mekan duvar feneri, dayanıklı döküm alüminyumdan yapılmıştır. Tasarım önden dağınk parlak bir ışık sağlar.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Enerji tasarrufu
- Yüksek kaliteli LED ışığı

Bahçenizde tasarım yapın

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekanlar için gelişmiş ışık

- Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar

Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- Hava koşullarına dayanıklı
- 30 yıla kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Enerji tasarrufu



Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Yüksek kaliteli LED ışığı

Bu Philips lambayla sunulan LED ampul, Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı sağlar ve evinize canlı renkler katar.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye ek olarak Philips, LED sisteminde (bu lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5 yıllık garanti sunar.

Kolay kurulum



Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Uzun süreli kullanım (30 yıl)



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu Philips LED lambada kullanılan entegre LED'ler, en az 13.000 açma/kapama işlemiyle 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir (bu değer günde ortalama 3 saatlik kullanımla 30 yıla eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık ortamına sahip olurken, bakım veya ampul değiştirme ile ilgili endişelenmeyeceğinizi bilmek mükemmel bir duygu.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Alüminyum

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,365 kg
- Yükseklik: 6,3 cm
- Uzunluk: 20,3 cm
- Genişlik: 6,8 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 30.000 h
- Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:: 44 W
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 500 lm
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: soğuk beyaz
- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- LED: Evet
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.5 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696161388
- Net ağırlık: 0,37 kg
- Brüt ağırlık: 0,43 kg
- Yükseklik: 9,3 cm
- Uzunluk: 7,3 cm
- Genişlik: 21,1 cm



Yayın tarihi: 2024-11-22
Sürüm: 0.481

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com