

PHILIPS

Puled Zemin
Spotları/Spike 4,6 W

myGarden

2700 K

Siyah

Su Geçirmez



17481/30/PO



Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Siyah renkteki bu orijinal Philips Puled spot lamba, geceleri bahçenize büyüleyici bir görünüm katar. Ailenizle akşam yemeği yerken veya dış mekan buluşmalarınızda bahçenizi canlandırmak için sıcak beyaz ışık efektini kullanır.

Işık modları

- Yumuşak sıcak beyaz ışık

Dış mekan tarzınıza uyar

- Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik

Dış mekan için tasarlandı

- Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam

Özel nitelikler

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı
- Her uygulama için kolay kurulum

Bahçenizi ışıkla tasarlayın

- Dekoratif dış mekan aydınlatması

Özellikler

Yumuşak sıcak beyaz ışık

Sıcak beyaz ışıkla hoş bir ortam oluşturun. Günlük faaliyetlerinize uyum sağlayan akıllı bir ışık.

Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır

Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve gerçek camdan üretilmiştir.

Ayarlanabilir spot lamba başlığı



Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Kurulumu kolay

Dekoratif dış mekan aydınlatması

Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatılabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Alüminyum, Cam

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Yoğun ışık huzmeleri: Evet
- Kısılabilir: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Zemin Spot Lambaları/Kazıkları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,584 kg
- Yükseklik: 10,5 cm
- Uzunluk: 9,7 cm
- Genişlik: 9,7 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Armatürün toplam lumen çıkışı (gizli): 395 lm
- Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı: 395 lm
- Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:: 50 W
- Ampul teknolojisi: LED, 230 V
- Işık rengi: sıcak beyaz
- Şebeke elektriği: 220 V – 240 V Aralığı, 50-60 Hz
- LED: Evet
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- Armatür/duy: GU10

- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5 W
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 5 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696176849
- Net ağırlık: 0,67 kg
- Brüt ağırlık: 0,8 kg
- Yükseklik: 21 cm
- Uzunluk: 12,5 cm
- Genişlik: 12,5 cm



Yayın tarihi: 2025-04-13
Sürüm: 0.521

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com