

PHILIPS

Duvar apliđi

Linea

31092 TrunkLinea 7 W 3000K

beyaz

LED



31092/31/66



Iřıkla rahatlayın

Philips myLiving Decolinea Trunk LED çerçeve girintili lamba, performans için yaratılmıştır. Gölgesizdir ve tek seferde 12 parça takılabilir. 4 farklı uzunluđu ve 15.000 saatlik kullanım ömrüyle T5 çerçeve yerine kullanılabilcek ideal üründür.

Kolay kurulum

- Kolay kurulum

Uzun kullanım ömrü


- 20.000 saatlik olađanüstü uzun kullanım ömrü

Enerji tasarrufu

- Sistemin parçası olan dahili LED

Özellikler

Kolay kurulum



Artık kurulumla uğraşmaya son. Tek yapmanız gereken duvara sabitleyerek veya güvenli bir şekilde asarak fişe takmak. Bu armatür artık kullanıma hazır.

Olağanüstü uzun ömür



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Philips LED lambalar, en az 13.000 açma/kapama işlemiyle birlikte en az 20.000 saatlik kullanım ömrüne sahiptir (bu değer, günde ortalama 3 saatlik kullanımla 20 yıla eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık ortamına sahip olurken, bakım veya lamba değiştirme konusunu düşünmek

zorunda kalmayacağınızı bilmek mükemmel bir duygu.

Entegre LED ışık kaynağı



Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Entegre LED ışık kaynağı sayesinde bakım veya lamba değiştirme ile uğraşmadan evinizde mükemmel ışık ortamına sahip olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Sentetik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Dağınık ışık etkisi: Evet
- Entegre LED: Evet

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Oturma Odası ve Yatak Odası, Ev ofis ve Çalışma Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,145 kg
- Yükseklik: 3,6 cm
- Uzunluk: 58,4 cm
- Genişlik: 2,2 cm

Servis

- Garanti: 1 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 500 lm
- Şebeke elektriği: 220 V - 240 V Aralığı, 50-60 Hz
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Ampul sayısı: 1
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5 mm'den büyük nesnelere karşı koruma, suya karşı korumasız
- Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 6947830426317
- Net ağırlık: 0,14 kg
- Brüt ağırlık: 0,18 kg
- Yükseklik: 24 mm
- Uzunluk: 38 mm
- Genişlik: 590 mm



Yayın tarihi: 2024-11-22
Sürüm: 0.320

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com