

PHILIPS

Meranti Tavan/Duvar
Spot Lamba 3x

Tavan/Duvar Spot
Lambalar

Ampul yok

Mat krom



50313/17/E7



Tarza vurgu yapın

Bu pratik Philips spot lambayı evinize ekleyin. Spot stiline uyacak ve yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık sağlayacak Philips GU10 LED ampulünüzü seçin.

Özel nitelikler

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı
- Ampul birlikte verilmez



Özellikler

Ayarlanabilir spot lamba başlığı



Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Ampul birlikte verilmez

Bu lambanın ampulü yoktur, bu da odanıza ve kişisel zevkinize en uygun ışık çıkışı seçmenizi sağlar. Bir Philips LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Mat Krom
- Malzeme: Cam

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
- Elle ulaşılamayan yerler için montaj ürünü: Evet

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis, Koridor
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan/Duvar Spot Lambaları
- Göz Konforu: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,500 kg
- Yükseklik: 10 cm
- Uzunluk: 49 cm
- Genişlik: 15,5 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: No bulb included
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- LED: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: GU10
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 35W
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 35 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Işık kaynağı sayısı: 3

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696133262
- Net ağırlık: 0,5 kg
- Brüt ağırlık: 0,92 kg
- Yükseklik: 52 cm
- Uzunluk: 12 cm
- Genişlik: 14 cm



Yayın tarihi: 2024-11-22
Sürüm: 0.618

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com