

# PHILIPS

Runner Tavan/  
Duvar Spot Lamba

Tavan/Duvar Spot  
Lambalar

Ampul yok

Alüminyum



53090/48/12



## Ampulsüz kaliteli spot lamba

Bu endüstri tipi tekli spot küçük, ince ve basit olmasının yanı sıra modern iç mekanlara mükemmel uyum gösterir. Gümüş renkteki alüminyum muhafazası, ışık kaynağını kusursuz biçimde tamamlar. Dönen ışık kaynağına sahip göz alıcı bir dekorasyon öğesidir.

### Optimum ışık etkisi için üstün tasarım

- Maksimum esneklik için ayarlanabilir spot başı

# Özellikler

## Kolay ayarlanabilen spot başı

Bu ayarlanabilir spot başı, ışığı en çok ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Alüminyum
- Malzeme: Metal
- Muhafaza Rengi: Alüminyum

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
- Yoğun ışık huzmeleri: Evet
- Elle ulaşılamayan yerler için montaj ürünü: Evet

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Mutfak, Ev Ofis, Koridor
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan/Duvar Spot Lambaları
- Göz Konforu: Hayır

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,345 kg
- Yükseklik: 10,7 cm
- Uzunluk: 11 cm
- Genişlik: 9,0 cm

## Servis

- Garanti: 2 yıl

## Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: No bulb included
- Şebeke elektrigi: AC 220-240
- LED: Hayır
- Yerleşik LED: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A++ - E
- Ampul sayısı: 1
- Armatür/duy: GU10
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 20W
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 20 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
- Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP20 | Parmak korumalı
- Koruma sınıfı IEC: Güvenlik sınıfı I
- Işık kaynağı sayısı: 1

## Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718291487937
- Net ağırlık: 0,35 kg
- Brüt ağırlık: 0,42 kg
- Yükseklik: 11,5 cm
- Uzunluk: 10,2 cm
- Genişlik: 13,8 cm



Yayın tarihi: 2024-11-22  
Sürüm: 0.496

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)