

PHILIPS


Işık Şeridi 5 m

Işık Şeritleri

3500K

Şeffaf

8718696164228



Üstün ışık ve stil

Alanınız için lineer konforlu ışık

İç mekânınıza uyar

- Küçük alanlar için kompakt boyut

Malzeme ve kaplama


- Yüksek kaliteli malzeme

Özellikler

Küçük alanlar için kompakt boyut

Küçük alanlara sığması için mükemmel

Yüksek kaliteli malzeme



Dayanıklı ve uzun ömürlü bir yatırım için dayanıklı ve çekici malzeme.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Şeffaf
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet
- Güç adaptörü dahildir: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80

String ışık/Lightstrip

- Uzatılabilirlik: Hayır

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis, Koridor
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Işık Şeritleri
- Göz Konforu: Hayır

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 225 mA
- Verim: 85 lm/W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,205 kg
- Yükseklik: 0,26 cm
- Uzunluk: 500 cm
- Genişlik: 0,8 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 20.000 h
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2050
- Işık rengi: 3500
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 22
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696164228
- Net ağırlık: 0,28 kg
- Brüt ağırlık: 0,32 kg

- Yükseklik: 16 cm
- Uzunluk: 5,5 cm
- Genişlik: 16 cm



Yayın tarihi: 2025-02-19
Sürüm: 0.373

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com