

# PHILIPS

聚光燈 4.9W (Eq.50W)  
PAR16 GU10

Smart LED

全彩

塑膠

隨裝即用，十分輕鬆

使用 WiZ 應用程式或語音控制

046677562533



## 適用於日常生活的智慧型 照明

使用這款飛利浦 Wi-Fi 彩色和可調式白色 GU10 聚光燈，享受便利智慧照明。使用 WiZ 應用程式或語音指令來獲取預設的裝置燈光場景等功能。Philips Wi-Fi 燈泡支援 WiZ 連線。與 Philips Hue 不相容。

### 輕鬆設定

- 輕鬆隨插即用。可搭配您現有的 Wi-Fi 使用。

### 智慧控制

- 使用智慧型手機隨處控制。
- 透過 Google 助理、Alexa 或 Siri 捷徑進行語音控制

### 智慧功能

- 運用時程將您的燈光自動化
- 預設健康功能

### 燈光模式

- 從暖白光到冷白光的可調式模式及預設模式
- 數百萬種顏色及動態燈光模式
- 使用預設的動態燈光模式自訂場景。

# 規格

## 隨裝即用，十分輕鬆

WiZ 可搭配您現有的 Wi-Fi 路由器使用，不需要額外的開道。只需要裝入您的新燈光、下載 WiZ 應用程式，您就準備就緒了！

## 隨處皆可控制

您可在任何地方使用智慧型手機控制您的 WiZ 燈光。不需要擔心是否在離家前忘了關燈。WiZ 應用程式適用於 iOS 和 Android 手機。

## 語音控制

使用語音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri 捷徑控制燈具，完全不用動手！使用簡單的語音指令來開啟或關閉燈光、調亮或調暗、改變色彩和設定自訂燈光場景。

## 運用時程將您的燈光自動化

配合您的每天或每週的日常作息將燈光自動化。您可安排在您回家之前開燈，並在不需要時保持關燈狀態。

## 預設健康功能

使用 WiZ 應用程式中的預設健康功能，在一整天享受最適合您的生理時鐘的照明模式。當您需要提振精神及集中注意力時，WiZ 將提供您明亮的日光，也可以流暢地轉換成柔和暖白光，幫助您放鬆並且睡得更好。

## 從暖白光到冷白光的可調式模式及預設模式

可從多種模式中選擇，從充滿活力的冷白光到柔和的暖白光，也可以選取預設模式，例如「集中精神」和「放鬆」，以便為您的活動營造最適當的氛圍。

## 數百萬種顏色及動態燈光模式

您可從包含數百萬種燈光顏色的色彩盤中選擇，在您的家中營造出令人驚豔的氛圍。享受我們的動態燈光效果照亮環境的微妙差異

## 自訂場景

混合使用不同的顏色和白光模式，為您的日常生活創造完美的燈光氛圍。使用應用程式儲存模式並隨時叫用，透過 WiZmote 或語音皆可。

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: PAR16
- 插座: GU10
- 技術: 智慧 Wi-Fi
- 可調式: 無線調光

## 燈泡尺寸

- 高度: 5.8 cm
- 重量: 0.055 kg
- 寬度: 5 cm

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 25,000 h

## 照明特性

- 光束角度: 40°
- 色彩一致性: 4 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2200-6500 K
- 光色類別: 彩色與可調式白光
- 額定光通量: 400 lm
- 開始時間: <1 s
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 50 mA
- 效率: 81 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 046677562533
- EOC: 562538
- 產品名稱: 4.9GU10/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

#### 耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 120 V
- 瓦數: 4.9 W
- 等效瓦數: 50 W

#### 產品尺寸與重量

- 長度: 5.8 cm

#### 額定值

- 額定光束角度: 40 °
- 額定壽命: 25,000 h
- 額定光通量: 400 lm
- 額定峰值強度: 502 cd
- 額定功率: 4.9 W

#### 服務

- 保固: 5 年

#### 技術規格

- 頻率: 60 Hz

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 046677562533
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.11 kg
- 高度: 17 cm
- 長度: 7.1 cm
- 寬度: 9.7 cm



發行日期: 2025-01-23  
版本: 0.44

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)