

PHILIPS

燈泡 7.5W
(Eq.60W) A60 E27

Smart LED

全彩

塑膠

隨裝即用，十分輕鬆

使用 WiZ 應用程式或語音控制

8719514305885



符合您心情的繽紛燈光

使用含 E27 燈座的 Philips 智慧 LED 全彩智慧燈泡，在室內空間打造多彩的光影。此燈具可連接 WiZ。使用家裡的 Wi-Fi 透過 WiZ 應用程式或語音指令進行控制。

輕鬆設定

- 輕鬆隨插即用。可搭配您現有的 Wi-Fi 使用。

智慧控制

- 使用智慧型手機隨處控制。
- 透過 Google 助理、Alexa 或 Siri 捷徑進行語音控制

智慧功能

- 運用時程將您的燈光自動化
- 預設健康功能

燈光模式

- 從暖白光到冷白光的可調式模式及預設模式
- 數百萬種顏色及動態燈光模式
- 使用預設的動態燈光模式自訂場景。

規格

隨裝即用，十分輕鬆

WiZ 可搭配您現有的 Wi-Fi 路由器使用，不需要額外的開道。只需要裝入您的新燈光、下載 WiZ 應用程式，您就準備就緒了！

隨處皆可控制

您可在任何地方使用智慧型手機控制您的 WiZ 燈光。不需要擔心是否在離家前忘了關燈。WiZ 應用程式適用於 iOS 和 Android 手機。

語音控制

使用語音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri 捷徑控制燈具，完全不用動手！使用簡單的語音指令來開啟或關閉燈光、調亮或調暗、改變色彩和設定自訂燈光場景。

運用時程將您的燈光自動化

配合您的每天或每週的日常作息將燈光自動化。您可安排在您回家之前開燈，並在不需要時保持關燈狀態。

預設健康功能

使用 WiZ 應用程式中的預設健康功能，在一整天享受最適合您的生理時鐘的照明模式。當您需要提振精神及集中注意力時，WiZ 將提供您明亮的日光，也可以流暢地轉換成柔和暖白光，幫助您放鬆並且睡得更好。

從暖白光到冷白光的可調式模式及預設模式

可從多種模式中選擇，從充滿活力的冷白光到柔和的暖白光，也可以選取預設模式，例如「集中精神」和「放鬆」，以便為您的活動營造最適當的氛圍。

數百萬種顏色及動態燈光模式

您可從包含數百萬種燈光顏色的色彩盤中選擇，在您的家中營造出令人驚豔的氛圍。享受我們的動態燈光效果照亮環境的微妙差異

自訂場景

混合使用不同的顏色和白光模式，為您的日常生活創造完美的燈光氛圍。使用應用程式儲存模式並隨時叫用，透過 WiZmote 或語音皆可。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: A60
- 插座: E27
- 技術: 智慧 Wi-Fi
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無線調光

燈泡尺寸

- 高度: 12 cm
- 重量: 0.075 kg
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

照明特性

- 光束角度: 200°
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700-6500 (RGB) K
- 光色類別: 全彩
- 額定光通量: 840 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 80 mA
- 效率: 105 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514305885
- EOC: 871951430588500
- 產品名稱: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB

耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 110 V
- 瓦數: 8 W
- 等效瓦數: 60 W

產品尺寸與重量

- 長度: 12 cm

額定值

- 額定光束角度: 200 °
- 額定壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 840 lm
- 額定功率: 8 W

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 頻率: 60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514305885
- 淨重: 0.08 kg
- 淨重: 0.11 kg
- 高度: 13 cm
- 長度: 7 cm
- 寬度: 7 cm



發行日期: 2024-11-22
版本: 0.52

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com