

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Shan, 12 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Белый

Датчик



8718699680558



## Светильник с датчиком движения для дополнительного удобства и экономии энергии

Удобство и экономия электроэнергии. Светодиодный потолочный светильник Philips с датчиком движения легко включается и выключается датчиком. Вам не нужно искать выключатель, когда заходите в комнату или выходите из нее. Благодаря широкому диапазону обнаружения и технологии немедленного включения светодиодов свет у вас дома будет включаться именно тогда, когда нужно.

### Удобство эксплуатации

- Благодаря встроенному датчику движения этот светильник автоматически включается, когда мимо проходят люди.
- Удобная установка

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

8718699680558

**Долговечность**

- Энергосбережение
- Долгий срок службы: до 15 000 часов

# Особенности

## Встроенный датчик движения

### Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Энергосбережение

Экономит энергию, что уменьшит счета за электроэнергию и поможет окружающей среде.

## Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

### Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

### Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Датчик

### Другие характеристики

- Сила тока лампы: 108 mA
- Эффективность: 104 лм/В

### Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,38 kg
- Высота: 8 см
- Длина: 26 см
- Ширина: 26 см

### Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

### Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 260 мм
- Общий световой поток светильника: 1250
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699680558
- Масса нетто: 0,42 kg
- Масса брутто: 0,54 kg
- Высота: 8,2 см
- Длина: 30 см
- Ширина: 30 см



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.349

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)