

PHILIPS

Встраиваемый
светильник Sparkle

Встраиваемые
светильники

2700 К

Никель

С регулировкой яркости



8718699755706



Создайте идеальную атмосферу с помощью высококачественного светильника с регулировкой яркости.

Встраиваемые светодиодные светильники акцентного освещения Philips позволяют с легкостью переключаться между ярким светом для повседневных задач и уютными тонами.

Удобство эксплуатации

- Выбирайте направление света с помощью регулируемых модульных светильников.

Световой эффект

- Яркий и сфокусированный луч

Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

Управление

- Регулировка яркости

Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Особенности

Регулируемый модульный светильник Яркий и сфокусированный луч

Сфокусируйте свет на предметах, обеденном столе или других элементах интерьера, чтобы привлечь внимание к особому стилю вашего жилища.

Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Регулировка яркости

Задайте нужное настроение, уменьшив яркость светодиодов от яркого белого света до уютного свечения, характерного для традиционных ламп.

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: никель
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 10 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: Да
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 36 °
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Встраиваемые светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 31 mA
- Эффективность: 58 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,118 kg
- Габаритная длина: 7.0 см
- Габаритная ширина: 7.0 см
- Высота: 5,5 см
- Длина: 8,5 см
- Глубина встраивания: 1,5 см
- Ширина: 8,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 20 000 часов
- Диаметр: 85 мм
- Общий световой поток светильника: 350
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Да
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 5.5
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699755706
- Масса нетто: 0,12 kg
- Масса брутто: 0,15 kg
- Высота: 9 см
- Длина: 7,5 см
- Ширина: 10,5 см



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.257

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com