

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
15 Вт, T25, цоколь E14

Светодиод

2700 K

150 лм

15 000 ч



8718699771935



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и позволяет экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Нечто большее, чем просто освещение

- Для использования в холодильниках и морозильных камерах

Особенности

Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Лампа для приборов особого назначения

Лампы Philips для холодильников могут использоваться в холодильниках, морозильных камерах и других приборах, работающих при низкой температуре. Вы с легкостью сможете заменить лампы в приборе на долговечные лампы Philips для холодильников.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 5,9 см
- Ширина: 2,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 150 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 2700 K
- Светоотдача: 150 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4
- Эффективность (номинальная) (ном.): 88,00 лм/В

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 88 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- Название изделия: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.4
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 1,7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 15 В
- Энергопотребление: 1,7 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 5,9 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 391879
- Исходное измерение потока: Sphere
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000–3–3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E14

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699771935
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,02 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 2,5 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929001325755



Дата выпуска: 2024-06-15
Версия: 0.436

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com