

# PHILIPS

Портативный светильник  
для зеркала Mirror Light

Портативные светильники

5000/4000/3000 К

Белый

регулировка яркости

8719514420472



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Высокопроизводительный светодиодный настольный светильник Philips благодаря надежной конструкции и оптимальной эффективности станет отличным выбором для качественного и яркого освещения любых помещений в доме. Комфортный свет, который не вызывает напряжения в глазах.

### Световой эффект

- Функция изменения цвета SceneSwitch

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

### Управление

- Поэтапное уменьшение яркости света

# Особенности

## Функция изменения цвета SceneSwitch

Функция изменения цвета SceneSwitch позволяет задать общее настроение в доме. Холодный дневной свет поможет сконцентрироваться, холодный белый свет способствует продуктивной работе, а благодаря теплоте белого свету будет легче расслабиться и отдохнуть. С этой функцией вы сможете выбрать освещение в доме, которое лучше всего подходит для вашей повседневной деятельности.

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное

освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Поэтапное уменьшение яркости света

Различные уровни диммирования помогут вам создавать настроение для самых разных моментов.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 95

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня
- Стиль: Современный
- Тип: Портативные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 900 mA
- Эффективность: 17 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,74 kg
- Высота: 28,2 см
- Длина: 19,5 см
- Ширина: 8,8 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

**Технические характеристики**

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 80
- Цвет излучения: 5000/4000/3000
- Электропитание: 5 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 4.5

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс III

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8719514420472
- Масса нетто: 0,74 kg
- Масса брутто: 1,14 kg
- Высота: 31,7 см
- Длина: 9,8 см
- Ширина: 22,5 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.517

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)