

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
40 Вт, В35, E14, х3

Светодиод

2700 К

470 лм

15 000 ч



8719514460010



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

8719514460010

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Комфорт для глаз

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная энергосберегающая светодиодная свечевидная лампа идеально заменит свечевидные лампы накаливания.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Мгновенное включение Комфорт для глаз



Сложно не заметить, что резкий свет напрягает глаза. Слишком высокая яркость вызывает бликование. Слишком мягкий свет приводит к мерцанию. Однако теперь вы можете осветить жилище светодиодными лампами, которые не утомляют глаза и создают идеальную атмосферу.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Эффективность: 95 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514460010
- EOC: 871951446001000
- Название изделия: LED 40W B35 E14 WW FR ND ЗСТ/6 EC

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 4,9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1131449

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514460010
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 11,5 см
- Длина: 3,8 см
- Ширина: 11,4 см



Дата выпуска: 2025-03-11
Версия: 0.404

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com