

# PHILIPS

Лампа в виде свечи,  
40 Вт, В35, E14, х3

Светодиод

2700 К

470 лм

15 000 ч



8719514460010



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

### Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

### Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

8719514460010

**Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год**

- Чтобы вашим глазам было комфортно

# Особенности

## Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

## Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная энергосберегающая светодиодная свечевидная лампа идеально заменит свечевидные лампы накаливания.

## Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

## Мгновенное включение

Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

**Световые характеристики**

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

**Прочее**

- EyeComfort: нет

**Другие характеристики**

- Эффективность: 95 лм/В

**Информация об упаковке**

- EAN: 8719514460010
- EOC: 871951446001000
- Название изделия: LED 40W B35 E14 WW FR ND ЗСТ/6 ЕС

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 4,9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 10,6 см

**Технические характеристики**

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1131449

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8719514460010
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 11,5 см
- Длина: 3,8 см
- Ширина: 11,4 см



Дата выпуска: 2024-12-04  
Версия: 0.371

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)