

# PHILIPS

## Датчик «сумерки-рассвет»

Уличные светильники

GardenLink

Черный

Датчик, низкое напряжение,  
водонепроницаемый



8719514477070



## Садовый светильник: просто подключите и наслаждайтесь

Низковольтные светильники для наружного освещения из линейки Philips GardenLink можно легко и безопасно установить самостоятельно. Вы можете подсоединить несколько светильников к одному блоку питания и подключить его к стандартной розетке. Это позволяет добавлять новые и перемещать имеющиеся светильники в любое время. Подключение светильников не составляет труда, а низкое напряжение не представляет опасности для вас, ваших детей и домашних питомцев.

### Удобство использования

- Совместимость со всеми светильниками и аксессуарами GardenLink
- Простая установка благодаря разъемам Twist & Lock

### Безопасность использования

- Дополнительная безопасность благодаря низкому напряжению 12 В

### Превосходное качество

- Высококачественные материалы

### Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

8719514477070

**Особые свойства**

- Датчик «сумерки и рассвет» с таймером

# Особенности

## Совместимость со всеми светильниками и аксессуарами GardenLink

Все светильники GardenLink оснащены одинаковым разъемом Twist & Lock для простой установки и подключения. Если ваши потребности в уличном освещении изменятся, светильники и аксессуары можно с легкостью переместить, чтобы осветить каждый уголок вашего сада.

## Простая установка благодаря разъемам Twist & Lock

Установка и подключение продуктов не составят труда благодаря разъемам Twist & Lock. Просто вставьте лампы и наслаждайтесь!

## Дополнительная безопасность благодаря низкому напряжению 12 В

Низковольтные светильники (12 В) можно установить самостоятельно без помощи профессионального электрика, не рискуя получить удар электрическим током.

## Высококачественные материалы

Датчик «сумерки и рассвет» Philips GardenLink изготовлен из высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный и долговечный продукт будет устойчив к коррозии и пятнам при любых погодных условиях.

## IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

## Датчик «сумерки и рассвет» с таймером



Установите датчик «сумерки и рассвет» с таймером для автоматизации и экономии электроэнергии. Настройте светильники GardenLink, чтобы они автоматически включались ночью и выключались через 3–8 часов.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Пластмасса

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Датчик освещенности: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да

## Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

### Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Аксессуары
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики:  
Датчик, Низкое напряжение,  
Водонепроницаемый

### Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,12 kg
- Высота: 2,3 см
- Длина: 7,8 см
- Ширина: 10 см

### Обслуживание

- Гарантия: 2 года

### Технические характеристики

- Электропитание: 12 В
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: не применимо
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс III

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514477070
- Масса нетто: 0,12 kg
- Масса брутто: 0,14 kg
- Высота: 17,5 см
- Длина: 3 см
- Ширина: 8,5 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.323

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)