

# PHILIPS

Настінний світильник  
Virga, 4 Вт

myGarden

2700K

Чорний

Водостійка



17287/30/16



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний світильник Philips myGarden Virga виготовлено з полірованого алюмінію, а завдяки його сучасній формі елегантне світлодіодне світло спрямовується від стіни. Неодмінно створить виразний стиль у вашому саду.

### Sustainable light solutions

- Energy saving
- High quality LED light
- Warm white light
- Philips offers 5 year warranty on the LED module and driver

### Designed for your garden

- IP44 – захист від впливу погоди

# Найважливіше

## Energy saving



This Philips energy saving lamp conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

## High quality LED light



The LED technology, integrated into this Philips lamp, is a uniquely developed solution by Philips. While instantly turned on, it enables an optimal light output and brings out vivid colors in your home.

## Warm white light



Light can have different color temperatures, indicated in units called Kelvin (K). Lamps with a low Kelvin value produce a warm, more cosy light, while those with a higher Kelvin value produce a cool, more energising light. This Philips lamp offers warm white light for a cosy atmosphere.

## 5 year warranty on LED system



On top of the standard 2 year warranty for this lamp, Philips offers 5 year warranty on the LED system, meaning the LED module and the driver in this lamp.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Алюміній

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,400 kg
- Висота: 12,2 cm
- Довжина: 9,2 cm
- Ширина: 10,3 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 30 W
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 400 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: тепле біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718291479581
- Вага нетто: 0,4 kg
- Вага брутто: 0,48 kg
- Висота: 13,8 cm
- Довжина: 10,3 cm
- Ширина: 12,3 cm



Дата виходу: 2025-03-18  
Версія: 0.453

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)