

PHILIPS

Настінний світильник
Peking на 60 Вт, цоколь
E27, без лампи

Лампа не постачається

Чорний

Водостійка

17473/30/PN



Автоматично освітлюйте вхід

Додайте старовинного вигляду ззовні за допомогою цього чорного настінного ліхтаря з алюмінію від Philips. Скляний розсіювач і ретродизайн створюють неперевершену атмосферу, яка повністю відповідає вашому особистому стилю. У комплект входить датчик денного світла, тому він автоматично вмикається вночі.

Bring design into your garden

- Choose for outdoor wall lights

Підберіть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворі – водостійкість IP44

Створено для використання на відкритому повітрі

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

Special characteristics

- Просте налаштування для будь-якого застосування

Відчуйте себе вдома зі світлом

- Унікальна функція денного/нічного освітлення

Design your garden with light

- Decorative outdoor lighting
- Choose for heritage style

Найважливіше

Choose for outdoor wall lights

Make the most of your outdoor space with this wall light, perfect to mount close to your front door or on your terrace walls.

Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Високоякісний матеріал

Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

Просте налаштування

Унікальна функція денного/нічного освітлення



Завдяки функції денного/нічного освітлення цей вуличний світильник автоматично вмикається з настанням темряви. Використовуйте цю унікальну функцію довгими літніми вечорами або з міркувань безпеки.

Decorative outdoor lighting

Outdoor lighting can improve the look of your garden or outside space, illuminating eye-catching features, lighting pathways with style or creating the perfect ambience for those memorable evenings with friends and family. That's why Philips has created myGarden, a range of beautiful decorative outdoor lighting with the flair and functionality to help you make the most of your outdoor space in your own style.

Choose for heritage style

Designed in Europe, this lamp has a unique design signature to help you create a heritage outdoor look.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Алюміній, Скло

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- Датчик руху: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,135 kg
- Висота: 37 cm
- Довжина: 17,5 cm
- Ширина: 22 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Електромережа: Напруга 220 В – 240 В, 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 60 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696176740
- Вага нетто: 0,96 kg
- Вага брутто: 1,16 kg
- Висота: 26 cm
- Довжина: 15,5 cm
- Ширина: 21 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.433

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com