

# PHILIPS

Стельовий/настінний  
точковий світильник Star, 3  
шт.

Стельові / настінні точкові  
світильники

2200–2700K



Білий

Можливість регулювання  
яскравості; тепле світло

Простий монтаж за допомоги  
ClickFix



56243/31/P0



## Теплий світ завдяки регулюванню яскравості

Змінійте освітлення відповідно до справ, якими ви займаєтесь. За допомогою світлодіодних точкових світильників Philips WarmGlow ви можете плавно налаштувати освітлення до потрібного рівня — від яскравого функціонального світла до затишної теплої підсвітки. Теплий світ завдяки регулюванню яскравості.

### Lighting for your convenience and peace of mind

- Легкий монтаж ClickFix
- Get high quality LED light, while saving energy
- Lamp lifetime for up to 30 years of use
- Instant brightness when switched on
- Потужний світловий потік – 1500 лм
- Designed for the comfort of your eyes
- Integrated LED light
- 5 year warranty for a peace of mind

### Versatile lighting for every moment of your day

- Змінійте атмосферу поворотом регулятора яскравості

### Superior design for an optimal light effect

- Long lasting, high quality material
- Adjustable spot head for maximum flexibility
- The perfect light beam for accent lighting

# Найважливіше

## Легкий монтаж ClickFix



Точковий світильник легко встановити самостійно. Завдяки ClickFix вам не буде потрібна допомога помічників. Просто прикріпіть кронштейн до стелі, під'єднайте дроти – потім одним рухом вставте й зафіксуйте лампу.

## Energy saving LED light

LED lights save up to 80% energy compared to a traditional lighting with the same light output. When you buy a Philips LED lamp or light bulb, you start saving money right away. For each light source you replace with a LED light, you will see immediate returns on a lower energy bill.

## Lifetime for up to 30 years

LED lights last longer, avoiding the hassle of frequent replacing of your light source. This significantly reduces waste but also saves you money in the long term.

## Instant brightness

There is no need to wait with Philips LED spots. They provide their full level of brightness immediately upon switching on. Their true incandescent-like warm white light instantly creates a cosy inviting atmosphere.

## Потужний світловий потік – 1500 лм

Зробіть вашу домівку яскравішою за допомогою високоякісного світла

## Gentle LEDs, easy on the eyes



It's easy to see how harsh lighting can strain the eyes. Too bright, and you get the glare. Too soft and you experience flicker. Now you can gently light up your world with LEDs designed to go easy on the eyes, and create the perfect ambience for your home.

## Integrated LED light

This spot has an integrated high quality LED light that provides optimal light output.

## 5 year warranty

All our spot lights are built to last. They come with a full 5 year warranty on the complete product, ensuring you will enjoy long-lasting quality lighting every day.

## Підсвітка WarmGlow зі зменшенням яскравості

Змінійте атмосферу в кімнаті відповідно до того, чим ви займаєтеся. Зі світлодіодними точковими світильниками Philips WarmGlow ви можете створити ідеальну атмосферу одним поворотом регулятора яскравості. Плавно регулюйте яскравість від 2700K функціонального яскравого світла до 2200K затишного теплого світла. Що більше ви зменшуєте яскравість, то тепліше світло.

## High quality material

This spot light is made of long lasting, high quality materials with superior finishing. This ensures a solid and durable product which will enhance and light up your home for many years to come.

## Easy-to-adjust spot head

The adjustable spot head is designed to direct the light where you need it most.

## Perfect for accent lighting

Modern lighting with a familiar wide angle light output (40 degrees), this LED spot is suitable for both accent lighting and general purpose lighting. It is ideal for use in kitchens, living rooms and dining rooms.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал

**Надійність**

- Кількість циклів перемикання: 50 000

**Характеристики середовища**

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

**Додаткова функція/аксесуар у комплекті**

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Так
- Кріплення click!FIX: Так
- Визначені світлові промені: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

**Характеристики світла**

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

**Різне**

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

**Інші характеристики**

- Ефективність: 111 lm/W

**Розміри та вага продукту**

- Вага нетто: 0,820 kg
- Висота: 8,5 cm
- Довжина: 44,2 cm
- Ширина: 7,0 cm

**Обслуговування**

- Гарантія: 5 років

**Технічні характеристики**

- Строк служби до: 30 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1500
- Колір світла: 2200–2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 16.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 3

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696154649
- Вага нетто: 0,82 kg
- Вага брутто: 0,93 kg
- Висота: 50,8 cm
- Довжина: 11,3 cm
- Ширина: 11,3 cm



Дата виходу: 2025-03-14  
Версія: 0.697

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)