

PHILIPS

Вбудований
світильник Sparkle

Вбудовані світильники

2700K

Білий

Можливість регулювання
яскравості



8718699755980



Створіть ідеальну атмосферу завдяки високоякісному освітленню з МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості.

Створіть ідеальний настрій завдяки вбудованим світлодіодним точковим світильникам Philips із регулюванням яскравості. Ви можете легко зменшити яскравість світла від повсякденного яскравого до затишних тонів.

Зручність у використанні

- За допомогою цих регульованих модульних світильників ви можете вибрати, як і куди падатиме світло.

Ефект освітлення

- Яскравий і сфокусований промінь

Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

8718699755980

Керування

- Можливість регулювання яскравості

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Найважливіше

Регульоване модульне освітлення

Яскравий і сфокусований промінь

Сфокусуйте світло на предметах, обідньому столі або інших елементах інтер'єру, щоб привернути увагу до певного стилю.

EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

Можливість регулювання яскравості

Дозволяє змінювати настрій, зменшуючи рівень яскравості світлодіодів, від яскравого білого світла до затишної підсвітки – так само, як у традиційних ламп.

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 10 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Так
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36 °
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 31 mA
- Ефективність: 58 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,118 kg
- Довжина вирізу: 7.0 cm
- Ширина вирізу: 7.0 cm
- Висота: 5,5 cm
- Довжина: 8,5 cm
- Глибина «утоплення»: 1,5 cm
- Ширина: 8,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Діаметр: 85 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 350
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 5.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699755980
- Вага нетто: 0,35 kg
- Вага брутто: 0,41 kg
- Висота: 9 cm
- Довжина: 10,5 cm
- Ширина: 18,7 cm



Дата виходу: 2024-12-06
Версія: 0.231

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com