

PHILIPS

Стельовий світильник
Doris, 17 Вт

Стельові світильники

2700K

Білий

Водостійка



8718699758882



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне освітлення для комфорту ваших очей.

Зручність у використанні

- Просте встановлення

Безпека

- Вологостійкість

Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей
- Легке очищення

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Найважливіше

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

Вологостійкість

Вологостійкість означає, що ви можете впевнено використовувати цей виріб у ванних кімнатах, на кухнях, балконах або в інших приміщеннях, де, можливо, необхідно враховувати вплив вологості.

EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

Легке очищення

Гладкі поверхні легко очищувати, тому ваш будинок завжди матиме привабливий вигляд, від підлоги до стелі.

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Ванна кімната, Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

Інші характеристики

- Струм у лампі: 142 mA
- Ефективність: 88 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,57 kg
- Висота: 9 cm
- Довжина: 31,3 cm
- Ширина: 31,3 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Діаметр: 313 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1500
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699758882
- Вага нетто: 0,55 kg
- Вага брутто: 0,82 kg
- Висота: 10 cm
- Довжина: 35 cm
- Ширина: 35 cm



Дата виходу: 2024-11-22
Версія: 0.271

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com