

PHILIPS

Лампа-свічка на
15 Вт, T25, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

2700K

150 лм

15 000 год



8718699771935



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють приємне для очей, надзвичайно тепле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки кольоровій температурі світла ця лампа буде ідеальним вибором для створення затишної атмосфери.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Більш, ніж просто освітлення

- Для використання у холодильниках та морозильниках

Найважливіше

Замінює звичайні лампи розжарювання



Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та

насладжуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Спеціальна лампа для побутової техніки

Лампи Philips для холодильників можна використовувати у холодильниках, морозильниках та в інших місцях з низькими температурами експлуатації. Легко замінійте старі лампи в побутовій техніці на лампи Philips для холодильників, які служитимуть довго та справно.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Тип скла: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 5,9 см
- Ширина: 2,5 см

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 240 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 150 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Корельована колірна температура (ном.): 2700 K
- Світловий потік: 150 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 88,00 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 88 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193502
- Назва продукту: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.4
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 1,7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 15 W
- Споживана потужність: 1,7 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

Розміри та вага продукту

- Довжина: 5,9 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 391879
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E14

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699771935
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,02 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2025-01-23
Версія: 0.470

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com