

PHILIPS

Лампа-свічка, 40 Вт,
P45, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

6500K

470 лм

15 000 год



8719514312746



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Можливість регулювання яскравості: Ні

Розміри лампи

- Висота: 8,8 см
- Ширина: 4,5 см

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 94 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312746
- EOC: 871951431274600
- Назва продукту: ESSLEDLustre 5W 470lm E14 865 P45NDFRRCА

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,8 см

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514312746
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 11,6 см
- Довжина: 4,6 см
- Ширина: 4,6 см
- Номер матеріалу (12NC): 929002970407



Дата виходу: 2024-06-15
Версія: 0.42

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com