

PHILIPS

Лампа-свічка на
48 Вт, P45, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

620 лм

15 000 год



8719514312845



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 8,7 см
- Ширина: 4,5 см

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 103 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312845
- EOC: 871951431284500
- Назва продукту: ESSLEDLustre 6W 620lm E27 827 P45NDFRCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 48 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,7 см

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514312845
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 11,6 см
- Довжина: 4,6 см
- Ширина: 4,6 см



Дата виходу: 2025-03-04
Версія: 0.108

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com