

# PHILIPS

Стельовий світильник  
Magneos, 12 Вт, 210 мм

Стельові світильники

4000К

Білий



8719514328860



## Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Тонкий світлодіодний стельовий світильник Philips забезпечує ефект природного світла для загального освітлення. Це вишуканий шедевр для низьких стель, який створює елегантну атмосферу будь-де вдома. Комфортне й приємне для очей світло.

### Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.
- Просте встановлення

### Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

### Матеріал і оздоблення

- Високоякісне металеве покриття

### Надійність

- Тривалий строк служби – до 25 000 годин

# Найважливіше

## Підходить для низьких стельПлаский дизайн

### Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням.

Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

## Високоякісне металеве покриття

Присмне металеве покриття з міцного матеріалу

## Тривалий строк служби – до 25 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує строк служби виробу до 25 000 годин

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 12 500

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

### Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 110 °
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

### Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 110 mA
- Ефективність: 112 lm/W

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,36 kg
- Висота: 2,8 cm
- Довжина: 21 cm
- Ширина: 21 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Діаметр: 210 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1350
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 12
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514328860
- Вага нетто: 0,43 kg
- Вага брутто: 0,5 kg
- Висота: 22 cm
- Довжина: 3,3 cm
- Ширина: 21,5 cm



Дата виходу: 2024-12-06  
Версія: 0.419

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)