

PHILIPS

Настінний світильник Bridge
на 15 Вт, цоколь E27, без
лампи

Ecomoods

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка



8719514385801



Ощадливо й стильно

Насолоджуйтеся спокійними вечорами в саду завдяки цьому елегантному зовнішньому настінному світильнику антрацитового кольору. Його тепле біле світло ідеально підходить для загального освітлення саду. Створює дивовижну гостинну атмосферу й підкреслює архітектурні форми.

Sustainable light solutions

- Up to 80 % energy saving
- Ultra long bulb life
- Made with robust and reliable high quality material

Bring design into your garden

- Stylish contemporary designs for your garden
- Eye for detail, made with premium and elegant materials
- A full range of available applications

Link ambiance and convenience

- Welcoming warm white light glow

Special characteristics

- IP 44, designed for outdoor use

Найважливіше

Energy efficient



Philips outdoor is a range of affordable outdoor lighting products for the garden that combines contemporary designs with the latest energy efficient technology. It saves up to 80% energy compared to traditional light sources. The result is as good for the planet as it keeps the money in your pocket where it belongs, year after year.

Ultra long bulb life



Philips bulb included with an ultra long bulb life, up to 20.000 hours.

High quality material



Built to last. Every piece in the Philips outdoor lighting collection uses high quality materials and components to resist to outdoor conditions.

Stylish contemporary designs

The contemporary designs by Philips are stylish but understated, beautiful by day or night without overwhelming your garden or terrace. There is a full range of lights to choose from, so there is bound to be one to match your outside space and taste.

Eye for detail




Each piece is constructed from high quality components and hard-wearing materials like die-cast aluminium and stainless steel.

Several applications

Ideal outdoor lighting for a garden, terrace, pathway or balcony, Philips outdoor is wall, post, pedestal and ceiling lights create a cosy, relaxing atmosphere when the sun goes down, as well as providing the reassurance of being able to see safely after dark.

Welcoming warm white light



Philips outdoor is a range of outdoor lamps that creates a beautifully warm welcoming light. The light color temperature is of 2700 Kelvin. It also provides plenty of light for clear visibility so that you can use your outside space however you like after hours, and relax knowing that it will be safe and secure throughout the night.

Designed for outdoor use



IP44 protection means it's designed for outdoor use, so you can be sure outdoor lights will brighten up your garden come rain, shine or snow.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,889 kg
- Висота: 21,2 cm
- Довжина: 11,8 cm
- Ширина: 10,1 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 10 000 година (-н)
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІЮДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385801
- Вага нетто: 0,89 kg
- Вага брутто: 1,23 kg
- Висота: 25,6 cm
- Довжина: 11,8 cm
- Ширина: 13,2 cm



Дата виходу: 2025-03-21
Версія: 0.322

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com