

PHILIPS


Філаментна лампа
бурштинового кольору, 40
Вт, В35, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА


1800 К

470 лм

15 000 год



8720169191334



Дизайн, що привертає увагу

Нова колекція Deco змінить атмосферу у вашій оселі завдяки ідеальному поєднанню теплого білого світла й мінімалістичного дизайну без зайвих деталей.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Трубки з довшим строком служби – працюють до 15 років
- Краща для вашого гаманця та для планети

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Світлодіодна лампа у вінтажному стилі

Найважливіше

Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути проблем з регулярною заміною трубчастих ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

Vintage (2000K і 2200K)

Уявіть традиційне освітлення у вінтажному стилі, що має переваги світлодіодних ламп. Зі світлодіодними лампами розжарювання Philips Vintage ви оформите освітлення в улюбленому класичному стилі й отримаєте високу енергоефективність. Вони мають традиційний колір і бурштинове сяйво, як у старих ламп розжарювання. Лампа з прозорого скла бурштинового відтінку, цоколь із латунним покриттям і світлодіод у формі нитки розжарювання додають вінтажних акцентів декоративному освітленню вашої оселі. Світло від вигадливо скрученого світлодіода створює затишну й теплу атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Покриття лампи: Бурштинова
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 1800 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 818 | CCT of 1800K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Декоративне

Інші характеристики

- Ефективність: 78 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169191334
- EOC: 872016919133400
- Назва продукту: LED B35 40W 1800K E14 NDSRT Amber 1PF

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC 230 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 9,7 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169191334
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929003628101



Дата виходу: 2024-09-07
Версія: 0.367

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com