

# PHILIPS

Філаментна лампа  
бурштинового кольору, 25  
Вт, ST64, цоколь E27

СВІТЛОДІУДНА


1800 К

250 лм

15 000 год



8720169191396



## Дизайн, що привертає увагу

Нова колекція Deco змінить атмосферу у вашій оселі завдяки ідеальному поєднанню теплого білого світла й мінімалістичного дизайну без зайвих деталей.

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Трубки з довшим строком служби – працюють до 15 років
- Заощаджує до 90% електроенергії

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Світлодіодна лампа у вінтажному стилі

# Найважливіше

## Форма та розмір звичайних ламп розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання. Бред, ще раз переглянь цей текст. Він не дуже добре читається.

## Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути проблем з регулярною заміною трубчастих ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

## Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

## Vintage (2000K і 2200K)

Уявіть традиційне освітлення у вінтажному стилі, що має переваги світлодіодних ламп. Зі світлодіодними лампами розжарювання Philips Vintage ви оформите освітлення в улюбленому класичному стилі й отримаєте високу енергоефективність. Вони мають традиційний колір і бурштинове сяйво, як у старих ламп розжарювання. Лампа з прозорого скла бурштинового відтінку, цоколь із латунним покриттям і світлодіод у формі нитки розжарювання додають вінтажних акцентів декоративному освітленню вашої оселі. Світло від вигадливо скрученого світлодіода створює затишну й теплу атмосферу.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Бурштинова
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Ширина: 6,4 см

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 1800 K
- Номінальний світловий потік: 250 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 818 | CCT of 1800K

## Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Декоративне

## Інші характеристики

- Ефективність: 80 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8720169191396
- EOC: 872016919139600
- Назва продукту: LED ST64 25W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.4
- Напруга: AC 230 V
- Потужність (Вт): 3,1 W
- Еквівалент потужності (Вт): 25 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 14 см

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169191396
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 17,7 см
- Довжина: 7 см
- Ширина: 7,5 см



Дата виходу: 2025-03-06  
Версія: 0.440

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)