

PHILIPS

Bóng đèn sợi đốt trong
suốt 60W ST64 E27

LED

3000K

600lm

10000 giờ

8718699623159



Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED Philips cung cấp ánh sáng trắng âm áp, đẹp mắt, tuổi thọ cực cao và tiết kiệm năng lượng đáng kể ngay tức thì. Với thiết kế trang nhã và tinh tế, bóng đèn này là sự thay thế hoàn hảo cho bóng đèn sợi đốt trong suốt của bạn.

Lựa chọn thay thế đơn giản cho bóng đèn cũ

- Hình dạng và kích thước tương tự như bóng đèn sợi đốt tiêu chuẩn

Những nét chính

Thay thế đèn sợi đốt tiêu chuẩn

Với thiết kế đẹp và hình dạng quen thuộc, bóng đèn LED tiết kiệm năng

lượng này là sự thay thế bền vững, hoàn hảo cho bóng đèn sợi đốt truyền thống.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Trong suốt
- Vật liệu bóng đèn: Thủy tinh

Kích thước đèn

- Chiều cao: 14 cm
- Chiều rộng: 6,4 cm

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 20.000
- Tuổi thọ danh định: 10.000 h

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kính tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 300 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Quang thông danh định: 600 lm

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 100 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699623159
- EOC: 871869962315900
- Tên sản phẩm: LEDClassic 6-60W ST64 E27 830 CL NDAPR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.51
- Điện thế: AC 220-240 V
- Công suất: 6 W
- Công suất tương đương: 60 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 14 cm

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718699623159
- Khối lượng tịnh: 0,04 kg
- Tổng trọng lượng: 0,06 kg
- Chiều cao: 18,2 cm
- Chiều dài: 7 cm
- Chiều rộng: 7 cm



Ngày phát hành:
2024-12-05
Phiên bản: 0.117

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com