

PHILIPS

Đèn trần Braid 24W

Đèn trần


2700/4000/6500K

Ánh sáng trắng

Có thể điều chỉnh độ sáng; Điều khiển từ xa



8719514483651



Thiết lập không gian bạn muốn trong tầm tay

Tạo không gian phù hợp mọi lúc. Chỉ với vài cú nhấp trên bộ điều khiển từ xa, đèn trần LED đa năng của Philips mang đến cho bạn sự linh hoạt và thuận tiện để lựa chọn giữa một các chế độ ánh sáng cho mỗi thời điểm.

Chất lượng cao

- Nhẹ dịu cho mắt - ánh sáng dễ chịu cho mắt

Điều khiển

- Có thể điều chỉnh độ sáng
- Bộ điều khiển từ xa giúp điều chỉnh dễ dàng các chế độ ánh sáng lên tới 10M



Những nét chính

Nhẹ dịu cho mắt

Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các

yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Có thể điều chỉnh độ sáng

Cho phép bạn thay đổi bầu không khí bằng cách giảm độ sáng của đèn LED, từ ánh sáng trắng rực rỡ sang ánh sáng dịu nhẹ - giống như đèn truyền thống.

Bộ điều khiển từ xa giúp điều chỉnh dễ dàng các chế độ ánh sáng lên tới 10M

Bật hoặc tắt đèn hoặc thay đổi độ sáng và màu sắc từ khoảng cách lên tới 10m bằng bộ điều khiển từ xa này.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Tròn

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Có
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Có

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà, Ga-ra
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn trần
- EyeComfort: Có
- Các tính năng bổ sung: Có thể điều chỉnh độ sáng, Điều khiển từ xa

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 225 mA
- Hiệu quả: 106 lm/W

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,62 kg
- Chiều cao: 7,2 cm
- Chiều dài: 38,5 cm
- Chiều rộng: 38,5 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đèn: 15.000 h
- Đường kính: 385 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 2550
- Màu ánh sáng: 2700/4000/6500
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Điều chỉnh độ sáng RF - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 24

- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức I

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514483651
- Khối lượng tịnh: 0,62 kg
- Tổng trọng lượng: 1,24 kg
- Chiều cao: 45 cm
- Chiều dài: 9 cm
- Chiều rộng: 44,5 cm
- Số vật liệu (12NC): 929003263207



Ngày phát hành:
2024-09-08
Phiên bản: 0.103

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com