

# PHILIPS

Đèn lắp chìm

Đèn lắp âm

4000K

Ánh sáng trắng

8720169360532



## Đèn LED chất lượng cao được thiết kế để sử dụng trong nhiều năm

Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi mắt bạn.

### **Giải pháp chiếu sáng bền vững**

- Tiết kiệm năng lượng

### **Dễ trải nghiệm**

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.
- Lắp đặt dễ dàng, sử dụng an toàn

### **Hiệu ứng ánh sáng**

- Sáng với góc chiếu tập trung

### **Chất lượng cao**

- Nhẹ dịu cho mắt - sáng sáng dễ chịu cho mắt

### **Tuổi thọ**

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

# Những nét chính

## Tiết kiệm năng lượng



Đèn tiết kiệm năng lượng của Philips bảo tồn năng lượng so với các nguồn chiếu sáng truyền thống, giúp bạn tiết kiệm tiền điện và góp phần bảo vệ môi trường.

## Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Lắp đặt dễ dàng, sử dụng an toàn

Đèn LED quạt trần có thể thu gọn của Philips đã vượt qua kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, có vít chống rơi cùng thiết kế chắc chắn và các tính năng an toàn quan trọng khác.

## Sáng với góc chiếu tập trung

Tập trung ánh sáng vào các đồ vật, bàn ăn hoặc đồ nội thất khác để thu hút sự chú ý đến các kiểu dáng cụ thể.

## Nhẹ dịu cho mắt

Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

## Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Có
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 24 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

### Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà, Hành lang
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có
- Cài tiên đèn LED: EyeComfort

### Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 67 mA
- Hiệu quả: 105 lm/W

### Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Công suất: 9 W

### Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,082 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 8.0-9.0 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 8.0-9.0 cm
- Chiều cao: 4 cm
- Khoảng cách hốc: 5 cm

### Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

### Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 105 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 950
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II
- Số lượng nguồn sáng: 1

### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169360532
- Khối lượng tịnh: 0,08 kg
- Tổng trọng lượng: 0,11 kg
- Chiều cao: 10,6 cm
- Chiều dài: 10,6 cm
- Chiều rộng: 5,9 cm
- Số vật liệu (12NC): 929004131907



Ngày phát hành:  
2024-09-15  
Phiên bản: 0.50

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)