



eColor Graze EC Powercore

eColor Graze EC Powercore, Red, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Rouge - 90° x 90° - 609 mm - Aluminium

Certains détails architecturaux extérieurs exigent un volume de lumière à bord tamisé. Graze EC Powercore combine cette possibilité avec la conception éprouvée et durable de la famille de produits Graze Powercore et une faible consommation d'énergie. Pour plus d'informations, visitez le site www.colorkinetics.com/Products.

Données du produit


Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	avec gradation	Oui
Température de couleur	Rouge		
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui		
Cache optique/ type de l'objectif	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]		
Faisceau du luminaire	90° x 90°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h		
Caractéristiques électriques		Matériaux et finitions	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Constitution de l'optique	Polycarbonate
		Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
		Longueur	609 mm
		Couleur	Aluminium
		Normes et recommandations	
		Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
		Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
		Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G

eColor Graze EC Powercore

Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G	Code de commande	223-000082-04
Performances Initiales (Conforme IEC)		Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Puissance initiale absorbée	10 W	SAP - Conditionnement par carton	4
Conditions d'utilisation		Code 12NC	910503703553
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C	Poids net (pièce)	2,700 kg
Données logistiques		Code catalogue	223-000082-04
Code de produit complet	871829160781699	Description du code catalogue	eColor Graze EC Powercore, Red, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)
Nom du produit de la commande	BCS448 RD L609		
Code barre produit	8718291607816		



Schéma dimensionnel



Graze

