



# Maxos fusion

## LL500Z MOD-DE SI

### Maxos fusion, Accessory

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Hoek	-
Accessoirekleur	Zilver
Code productfamilie	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Waardeschaal	Best

  

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	350 mm
Totale breedte	62,5 mm
Totale hoogte	40 mm
Totale diameter	0 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	40 x 63 x 350 mm
Materiaal	Polycarbonaat

  

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]

## Maxos fusion

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	LL500Z MOD-DE SI
Volledige productnaam	LL500Z MOD-DE SI
Full EOC	871869699842700
Bestelcode	99842700

Materiaalnr. (12NC)	910925865365
Lokale code	99842700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696998427
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696998427

## Maatschets

