



GreenSpace Flex UE

RS378Z M55 D75 S-S FX WP EU

Protección frente a la acumulación de polvo, a prueba de pintura en spray, 0.5 J estándar plus, Blanco

GreenSpace Flex se presenta con un concepto de diseño elegante y modular que permite combinar una amplia gama de fuentes de luz y distintos accesorios de marco, cada uno de los cuales atiende a diferentes necesidades estéticas y funcionales y satisface los diversos requisitos de los clientes. Tanto si se trata de brindar un alto confort visual, como de proporcionar un bello e impresionante acento, un ambiente luminoso acogedor, una integración perfecta en un falso techo o simplemente protección contra las salpicaduras de agua y el polvo, con GreenSpace Flex siempre hay una opción adecuada para el cliente.

Advertencias y seguridad

- Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.
- Se deben pedir tanto un módulo (RS378B) como un accesorio de marco (RS378Z) para una configuración de luminaria plenamente funcional. El controlador es una parte del módulo y es externa.
- El módulo y el accesorio del marco deben ser compatibles, ambos deben tener el mismo valor de diámetro en la denominación expresada como "Mxx" (p. ej., M43 o M55)

Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	Blanco
Escalera de valor	Avanzada
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	88 mm
Anchura global	88 mm
Altura global	48 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	48 x 88 x 88 mm
Material	Aluminio

GreenSpace Flex UE

Aprobación y aplicación



Código de protección de entrada	IP54 [Protección frente a la acumulación de polvo, a prueba de pintura en spray]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK04 [0.5 J estándar plus]
Clase de protección IEC	-

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RS378Z M55 D75 S-S FX WP EU
Nombre completo del producto	RS378Z M55 D75 S-S FX WP EU

Full EOC	871951495071999
Código de pedido	95071999
Código 12NC	911401502891
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514950719
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	48
Embalaje con código EAN/UPC	8719514951044

Plano de dimensiones



Cut out: 75*75
TITLE :RS378Z M55 D75 S-S FX WP

