



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Sockel	E14	RG0	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	3,2 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	35 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	25 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	78,00 lm/W	Temperatur	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Lichtregelung und Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Dimmbar	Nein
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Mechanik und Gehäuse	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4	Kolbenausführung	Matt

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Kolbenform	T25 [T 25 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391880
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827



Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438984700
Bestellcode	38984700
Material-Nr. (12NC)	929001325802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389847
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389854

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827	25 mm	71 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

