



Ampoules et bougies LED MAZDA

MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3

Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---------------------------------|------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Cycle d'allumage | 30000X |
| Type technique | 13-100W |

| Photométries et Colorimétries | |
|--|-----------------------|
| Code couleur | 865 [CCT de 6 500 K] |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 180 ° |
| Flux lumineux (nom.) | 1521 lm |
| Couleur | Lumière du jour |
| Température de couleur proximale (nom.) | 6500 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 117,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Puissance (valeur nominale) | 13 W |

| | |
|---|-----------|
| Courant lampe (nom.) | 105 mA |
| Puissance équivalente | 100 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,4 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0.4 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.54 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Températures | |
|--|-------|
| Température maximale du boîtier (nom.) | 95 °C |

| Gestion et gradation | |
|----------------------|-----|
| avec gradation | Non |

| Matériaux et finitions | |
|------------------------|---------------|
| Finition de l'ampoule | Dépoli |
| Forme de l'ampoule | A60 [A 60mm] |

| Normes et recommandations | |
|------------------------------------|--------|
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 13 kWh |

Ampoules et bougies LED MAZDA

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Code de produit complet | 871016354047400 |
| Nom du produit de la commande | MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3 |
| Code barre produit | 8710163540474 |
| Code de commande | 54047400 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 6 |
| SAP - Matériaux | 929002307032 |
| Poids net (pièce) | 10,000 g |

