



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	8 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	400 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	3,2 W
Lampström (nom)	30 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	82 °C

CorePro LEDcapsule MV

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Kapsel


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	453190
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Full EOC	871951430393500
Beskrivning av lokal kod	8296642
Beställningsnummer	929002495502
Materialnummer (12NC)	929002495502
Lokal kod	8296642
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514303935
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514303942

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

