



Corepro LED-remsa



CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

En komplett produktfamilj med smala, skarpa LED-remsor som är säkra och pålitliga. Välj den bästa passformen för varje projekt, från 4 lumen/watt och 4 CCT, och njut av enkel installation

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	750 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	27 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektförbrukning	27 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan kontakt

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	-
--	---

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Styrgränssnitt	beror på driftdonet (1-10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsklass	E
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
EPREL-registreringsnummer	620718

Corepro LED-remsa


Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.4578, 0.4101) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Snittlivslängd L70B50	35 000 h
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Fullständigt produktnamn	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Full EOC	871951434408200
Beskrivning av lokal kod	7508779
Beställningsnummer	34408200
Materialnummer (12NC)	929002695102
Lokal kod	7508779
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514344082
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514344099


Måttskiss



Fotometriska data



General Uniform Lighting - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Corepro LED-remsa

