



# Corepro LED-remsa



## CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M

En komplett produktfamilj med smala, skarpa LED-remsor som är säkra och pålitliga. Välj den bästa passformen för varje projekt, från 4 lumen/watt och 4 CCT, och njut av enkel installation

### Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	1 080 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117,00 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	39 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektförbrukning	39 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan kontakt

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	-
--	---

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Styrgränssnitt	beror på driftdonet (1-10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 × 8 × 5000 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsklass	F
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
EPREL-registreringsnummer	620701

# Corepro LED-remsa


Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.4338, 0.403) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
<b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>	
Snittlivslängd L70B50	35 000 h
<b>Användningsförhållanden</b>	
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M

Fullständigt produktnamn	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M
Full EOC	871951434418100
Beskrivning av lokal kod	7508783
Beställningsnummer	34418100
Materialnummer (12NC)	929002695602
Lokal kod	7508783
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514344181
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514344198


## Måttskiss



## Fotometriska data



General Uniform Lighting - CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M

## Corepro LED-remsa

